

**Mitutoyo****Digitalni unutarnji mikrometar, mjesto područje: 87-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429110 87-100
GTIN	2050001062215
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

**Izravno očitavanje s jasno čitljivog digitalnog zaslona. Pouzdano mjerenje – bez nonija.**

Function Lock sprječava neželjeno pomicanje nulte točke.

Mala potrošnja energije. S kontrolom punjenja i indikatorom smetnji.

**Mjerne površine i potrošni dijelovi od tvrdog metala, od vel. 12–16 su mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.**

**Mjerne površine i potrošni dijelovi od tvrdog metala, od vel. 12–16 su mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.**

**Funkcija:**

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel br. 497445, produžetci br. 429010, kontrolni prsteni br. 484030.

**Napomena:**

Isporuka na upit do mjernog područja 300 mm.

**Tehnički opis**

Dimenzija a	0,3 mm
Mjesto područje	87 - 100 mm
Standardna mjerna dubina	102 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	252 mm

Granica odstupanja	0,003 mm
Očitavanje	0,001 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 100 mm	022500 100

## Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 100 mm	484030 100
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497445 USB2
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 95 mm	484030 95
Odašiljač tip S16E	498966 S16E
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497445 D1
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975

Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150	429010 4/150
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497445 D2
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 90 mm	484030 90