

**Mitutoyo****Digitalni unutarnji mikrometar s tri točke mjerenja, mjereno područje: 6-8mm**

## Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 429250 6-8    |
| GTIN           | 4946368562834 |
| Razred artikla | 44A           |

## Opis

### Izvedba:

**Brzi unutarnji mikrometar s 3 točke mjerenja** Borematic za mjerenje osnovne rupe. Jasno i besprijekorno očitavanje preko velikog LCD-zaslona s visinom brojki od 11 mm. Zaslون se može okrenuti za 330°. Mjerni senzori samostalno centriraju mikrometar u provrt i omogućuju jednostavno rukovanje. Podešavanje mjernog senzora vrši se putem **konusa od tvrdog metala**. Mjerne površine od tvrdog metala s prevlakom od titana.

### Prednost:

Brzo mjerenje s visokom točnošću ponavljanja postiže se brzim podešavanjem i samocentriranjem.

### Funkcija:

- **Tipka za održavanje vrijednosti zadržava rezultat mjerenja (npr. u slučaju nepovoljnog položaja pri mjerenju).**
- **Nulta točka/apsolutna mjera omogućuje neutraliziranje u svakom položaju.**
- **Prikaz dobro/loše za jednostavnu provjeru vrijednosti tolerancije.**
- **Brzo podešavanje za brzo mjerenje.**

### Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel Digimatic br. 497080, produžetci br. 429010, kontrolni prsteni br. 484030.

### Zamjenski dio:

Rezervna mjerna glava br. 429252.

## Tehnički opis

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Mjerno područje                            | 6 - 8 mm                              |
| Dubina mjerenja s produžetkom              | 183 mm                                |
| Očitavanje                                 | 0,001 mm                              |
| Dimenzija a                                | 2 mm                                  |
| Standardna mjerna dubina                   | 83 mm                                 |
| Granica odstupanja                         | 0,005 mm                              |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357                            |
| Broj sadržanih baterija                    | 1                                     |
| Opskrba energijom                          | na bateriju                           |
| Standard                                   | Standard proizvođača                  |
| Prihvat                                    | Sučelje za Digimatic                  |
| Osiguravanje mjerne vrijednosti            | jednokratno podešavanje nulte točke   |
| Mjerna tehnika                             | digitalno                             |
| Zapisnik o ispitivanju                     | Protokol proizvođača o ispitivanju    |
| Pakiranje                                  | stabilna kutija                       |
| Kalibriranje                               | B6                                    |
| Vrsta proizvoda                            | Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke |

## Usluge

|   |            |
|---|------------|
| KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm        | 022500 20  |
| DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm | 022510 200 |

## Pribor

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Priključni kabel tip USB2 | 497080 USB2 |
|---------------------------|-------------|

|   |              |
|---|--------------|
| Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 7 mm | 484030 7     |
| Odašiljač tip S1                                      | 498966 S1    |
| Priključni kabel tip D1                               | 497080 D1    |
| Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357   | 081560 357   |
| Priključni kabel tip D2                               | 497080 D2    |
| Zamjenska mjerna glava mjerno područje 6-8 mm         | 429252 6-8   |
| Produžetak za unutarnji mikrometar tip 1/100          | 429010 1/100 |
| Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip          | 498975       |
| USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip               | 498965       |