

**Mitutoyo****Digitalni unutarnji mikrometar s tri točke mjerenja, mjereno područje:  
10-12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429250 10-12
GTIN	4946368636436
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

**Brzi unutarnji mikrometar s 3 točke mjerenja** Borematic za mjerenje osnovne rupe. Jasno i besprijekorno očitavanje preko velikog LCD-zaslona s visinom brojki od 11 mm. Zaslون se može okrenuti za 330°. Mjerni senzori samostalno centriraju mikrometar u provrt i omogućuju jednostavno rukovanje. Podešavanje mjernog senzora vrši se putem **konusa od tvrdog metala**. Mjerne površine od tvrdog metala s prevlakom od titana.

**Prednost:**

Brzo mjerenje s visokom točnošću ponavljanja postiže se brzim podešavanjem i samocentriranjem.

**Funkcija:**

- **Tipka za održavanje vrijednosti zadržava rezultat mjerenja (npr. u slučaju nepovoljnog položaja pri mjerenju).**
- **Nulta točka/apsolutna mjera omogućuje neutraliziranje u svakom položaju.**
- **Prikaz dobro/loše za jednostavnu provjeru vrijednosti tolerancije.**
- **Brzo podešavanje za brzo mjerenje.**

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel Digimatic br. 497080, produžetci br. 429010, kontrolni prsteni br. 484030.

**Zamjenski dio:**

Rezervna mjerna glava br. 429252.

**Tehnički opis**

Standardna mjerna dubina	83 mm
Mjerno područje	10 - 12 mm
Dimenzija a	2 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	183 mm
Očitavanje	0,001 mm
Granica odstupanja	0,005 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

**Usluge**

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm	022500 20

**Pribor**

USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
---	--------

Odašiljač tip S1	498966 S1
Priključni kabel tip D2	497080 D2
Priključni kabel tip USB2	497080 USB2
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 11 mm	484030 11
Zamjenska mjerna glava mjerno područje 10-12 mm	429252 10-12
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 1/100	429010 1/100
Priključni kabel tip D1	497080 D1
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357