



Plastični sklopivi metar, duljina: 2Rm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	466200 2R
GTIN	4010995270599
Razred artikla	46R

Opis

Izvedba:

Elementi od **plastike pojačane staklenim vlaknima koja se ne savija**, mat površine. Posebno otporni na trošenje, nelomljivi, otporni na urezivanje i vodu. Sa spojem elemenata preko utora i precizno utisnutom mm podjelom. Članovi s usjedanjem na 90° i 180° stupnjeva. S čvrsto zatvorenim metalnim rubovima na početnom i završnom elementu. Obostrano očitavanje moguće je zahvaljujući skali koja ide unatrag (Recto Verso).

Tehnički opis

Širina	15 mm
Duljina	2 m
Broj karika	10
Standard	EG III
Vrsta proizvoda	Člankasto mjerilo