

**Garant****Prednja čeljust, glatka 3/5 s prevlakom, za tip: 63****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	361144 63
GTIN	4045197849229
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:****3 mm dosjedna ploha.**

Prvi stupanj stezanja s visinom od 3 mm. Drugi stupanj stezanja s visinom od 5 mm.  
3 mm dosjedna ploha.

**Prednost:**

**Okretanjem čeljusti postaje dostupan drugi stupanj stezanja.**

**Odgovara:**

Osnovne čeljusti br. 361124 – 361127, br. 361133 i br. 361135  
Stupnjevane čeljusti br. 361295 – 361296.

**Tehnički opis**

Visina $h_1$	17 mm
Duljina čeljusti I	12 mm
Duljina $l_2$	9 mm
Duljina $l_1$	9 mm
Širina čeljusti b	63 mm
visina $h_2$	15 mm

Visina čeljusti h	20 mm
odgovaraju kodu boja	Xpent0
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust