

Garant**Prednja čeljust, glatka 3/5 s prevlakom, za tip: 100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	361144 100
GTIN	4045197849236
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:****3 mm dosjedna ploha.**

Prvi stupanj stezanja s visinom od 3 mm. Drugi stupanj stezanja s visinom od 5 mm.

3 mm dosjedna ploha.

Prednost:

Okretanjem čeljusti postaje dostupan drugi stupanj stezanja.

Odgovara:

Osnovne čeljusti br. 361124 – 361127, br. 361133 i br. 361135

Stupnjevane čeljusti br. 361295 – 361296.

Tehnički opis

Širina čeljusti b	100 mm
Duljina čeljusti l	12 mm
Duljina l_1	9 mm
Visina h_1	17 mm
visina h_2	15 mm
Visina čeljusti h	20 mm
Duljina l_2	9 mm

odgovaraju kodu boja	Xpent1-2
odgovaraju kodu boja	Xpent0
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust