

**Pomično mjerilo sa satom, tip: 150/01****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412415 150/01
GTIN	7630041105414
Razred artikla	45A

**Opis****Izvedba:**

Mat kromirana skala. Sa zaštitom od udaraca i zaštićenom ozubljenom letvom. Precizni sat s okretnim brojčanikom i zaustavnim vijkom.

Osobito uski dubinomjer. Očitavanje vrijednosti 1 mm na letvici, 1/100 mm na mjernom satu.

**Dodatni pribor:**

Tablica navoja br. 412180 za stražnju stranu mikrometra.

**Tehnički opis**

Duljina kraka	40 mm
Očitavanje (okretna skala)	0,01 mm
Mjerno područje	0 - 150 mm
Kalibriranje	A1
Okretaj kazaljke	1 mm
Duljina križnih vrhova	13 mm
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Dubinomjer	kutno 3,6x1,7
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX

sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Pomično mjerilo

**Usluge**

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200