

Univerzalna stega za brušenje i kontrolu s navojnim vretenom, širina čeljusti A: 70mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	363250 70
GTIN	4045197295804
Razred artikla	32K

Opis

Izvedba:

Brušene klizne staze.
U potpunosti od čelika; kaljeno i **brušeno sa svih strana** za obradu s četiri strane.

S navojnim vretenom. S horizontalnom prizmom.

Upotreba:

Za **obradu i kontrolu točno prema zahtijevanim tolerancijama.**

Točnost:

Unutar **0,005 mm** / 100 mm.

Dio isporuke:

Uključuje čvrstu **kutiju.**

Tehnički opis

Visina osnovnog tijela G	32 mm
maksimalni područje stezanja b	80 mm
Ukupna duljina a	160 mm
Težina	3 kg
Širina čeljusti A	70 mm
Visina čeljusti C	30 mm
Ukupna širina B	70 mm
Vrsta proizvoda	Kontrolni škripac

