

Garant**Glodača glava za skošenja 30°, Weldon drška, tip: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216548 6
GTIN	4045197851727
Razred artikla	210

Opis**Napomena:**GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.**Tehnički opis**

Duljina izboja L_1	38 mm
minimalni dodirni $\varnothing D_{max}$	32 mm
Broj oštrica Z	2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260986 HB725-1
Vijak za izmjenjivu pločicu	219844 (15IP; 3,0 Nm)
$\varnothing D$	6 mm
\varnothing drške D_s h6	25 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	100 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut ukošenja naprijed	120 stupanj
Kut rezne oštrice κ	30 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard

Vrsta proizvoda

Glodača glava za skošenja

PriborPrecizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil
15IP

674252 15IP

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni
moment 3,0 Nm

211750 3,0

Stezni vijak

219844