



## Degussit oksid keramička fina turpija, Četverokutni, duljina×širina (razina finoće): 100X6Mmm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	558955 100X6M
GTIN	4045197407252
Razred artikla	53D

### Opis

#### Izvedba:

Iznimno velika tvrdoća od visoko sinterirane keramike aluminij-oksida bez veziva daje finim brusnim alatima izvrsnu čvrstoću bridova i profila (sintetički rubin) za izvrsnu kvalitetu površine. Sinterirane rubinske fine **turpije** sa zrnom: **srednje (M)** (Ra oko 10 µ, otprilike odgovara granulaciji 600).

#### Upotreba:

Za precizne radove u alatničarstvu i kaluparstvu, u finoj mehanici, optičkoj industriji i industriji stakla, izradi porculana itd. Za izradu skošenja, za užljebljenje i za promjene oblika.

### Tehnički opis

Stupanj finoće	srednje
širina	6 mm
Granulacija	600
Duljina	100 mm
Serija	Degussit®
Sredstvo za brušenje	Sinterirani rubin
Oblik	Četverokutni
Vrsta proizvoda	Brusna turpija

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		