



Dijamantna turpija, 150 mm granulacija D126 (srednja) Universal, tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	529650 1
GTIN	4007220017098
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Oblik sličan br. 528050, ali na oba kraja prevučeno dijamantnim prahom s jednolikom granulacijom.

Upotreba:

Za preciznu naknadnu obradu alata za oblikovanje od **kaljenog čelika** ili **tvrdog metala**. Turpijati s **malim** pritiskom.

Tehnički opis

Opis oblika	plosnato tupi, savijen
Presjek s prevlakom	3,1×3 mm
Duljina prevlake	25 mm
Sredstvo za brušenje	Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Granulacija	D126
Ukupna duljina	150 mm
Vrsta proizvoda	Žljebasta turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		

Čelik < 55 HRC	prikladno
Čelik < 60 HRC	prikladno
Čelik < 67 HRC	prikladno
Tvrđi metal (HM)	prikladno
INOX	prikladno
Ti	prikladno
GG(G)	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima