



## Dvostrana stolna brusilica ECO, 230 V, tip: W175



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 077502 W175   |
| GTIN           | 2050001694614 |
| Razred artikla | 03S           |

### Opis

#### Izvedba:

Dvostruka brusilica s jednofaznim AC **motorom male razine buke koji ne zahtjeva održavanje. Zaštitne naočale velikih dimenzija** garantiraju veliku sigurnost korisniku. Podloge obradaka **podesive su bez alata.**

**Zaštita od ponovnog pokretanja stroja** nakon nestanka struje.

#### Dio isporuke:

S brusnim pločama normalni korund NK36 i NK60.

#### Napomena:

Odgovarajuće brusne ploče naći ćete pod br. 596100 i br. 568733.

Odgovarajući stalak za stroj br. 077513 vel. DS04 s adapterskom pločicom i br. 77515 vel. ECO.

Prihvat snaga: 520 W

maksimalan broj okretaja: 2900 min<sup>-1</sup>

Ø brusne ploče D: 175 mm

Širina brusne ploče T: 20 - 25 mm

Ø provrta brusne ploče H: 32 mm

Težina: 18 kg

### Tehnički opis

|               |       |
|---------------|-------|
| Težina        | 18 kg |
| Prihvat snaga | 520 W |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Oznaka proizvođača       | W175                   |
| maksimalan broj okretaja | 2900 min <sup>-1</sup> |
| Širina brusne ploče T    | 20 - 25 mm             |
| Ø provrta brusne ploče H | 32 mm                  |
| Ø brusne ploče D         | 175 mm                 |
| Opskrba energijom        | Mrežni pogon           |
| Vrsta proizvoda          | Dvostruka brusilica    |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip SC80 | 596310 SC80 |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK80 | 596100 EK80 |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK36 | 596310 NK36 |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip C800 | 596200 C800 |
| Postolje stroja prikladno za stroj DS04           | 077513 DS04 |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK60 | 596310 EK60 |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK80 | 596200 EK80 |
| Adapterska ploča za ECO-DS04 prikladno za ECO     | 077515 ECO  |
| Štitnik za oči za br. 077502 tip ECO              | 077509 ECO  |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK60 | 596310 NK60 |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip C800 | 596100 C800 |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK60 | 596200 NK60 |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK80 | 596310 EK80 |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK60 | 596200 EK60 |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip SC80 | 596200 SC80 |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip SC80 | 596100 SC80 |