


**Garant****Nosač brusne kapice, Ø glave, duljina glave, oblike: 1626G****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553100 1626G
GTIN	4045197330550
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Bešavno oblikovane brusne kapice stavljaju se na gumeno tijelo. Dok je stroj uključen na mjestu ih sigurno drži centrifugalna sila. **Brusne kapice mogu se brzo i lako izmjenjivati** (stavljanje / skidanje u smjeru proreza).

**Prorezano, elastično gumeno tijelo** s čeličnom drškom.

**Upotreba:**

Pretežno u alatničarstvu za završne radove na teško dostupnim mjestima.

**Odgovara:**

Brusne kapice br. 553035 – 553328.

**Tehnički opis**

maksimalan broj okretaja	30000 min <sup>-1</sup>
Ø glave	16 mm
Ø drške	6 mm
Duljina glave	26 mm
Vrsta proizvoda	Nosač brusnih kapica

