

Garant**CCMT 09T308, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260060 HB7020
GTIN	4045197852847
Razred artikla	21G

Opis

CCMT 09T308 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SS
Tolerancija: MF
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,05 - 2,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 400 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,05 - 2,5 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Vrsta	HB7020

Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SS
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje