

**DC.T 11T302, Vrsta: PDL025****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260385 PDL025
GTIN	
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	MFP-SK
Uvjetovanost reza	lagano isprekidano
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna primjena	N
Posmak f	0,03 - 0,15 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 300 m/min
Vrsta	PDL025
Kutni radijus	0,2 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 11T302
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje