

Garant**GARANT Softcut® HSI glodača glava za skošenja, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 16/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214911 16/3
GTIN	4045197853912
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Izrazito učinkovito za glodanje skošenja i natražno glodanje skošenja.

Napomena:

D_{mks} kod korištenja s izmjenjivim reznim pločicama $r = 0,4$ mm.

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Ø drške D_s h6	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SO.T 0836..
Broj oštrica Z	3
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	110 mm
Ø D	16 mm
minimalni dodirni Ø D_{max}	26,3 mm
Duljina izboja L_1	35 mm
Serijski naziv	Softcut®
Izvedba drške	Weldon drška
Kut ukošenja odostraga	45 stupanj

Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219863