

Garant

GARANT Softcut® HSI glodača glava za skošenja, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 20/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	214911 20/4
GTIN	4045197853929
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Izrazito učinkovito za glodanje skošenja i natražno glodanje skošenja.

Napomena:

D_{mks} kod korištenja s izmjenjivim reznim pločicama $r = 0,4$ mm.

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Ø drške D_s h6	20 mm
Ø D	20 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	120 mm
Broj oštrica Z	4
Duljina izboja L_1	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SO.T 0836..
minimalni dodirni Ø D_{max}	30,3 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Serija	Softcut®
Izvedba drške	Weldon drška
Kut ukošenja odostraga	45 stupanj

Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219863
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2