

## Garant

### GARANT Softcut® HSI glodača glava za skošenja, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 25/5mm



#### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 214911 25/5   |
| GTIN           | 4045197853936 |
| Razred artikla | 210           |

#### Opis

##### Izvedba:

Izrazito učinkovito za glodanje skošenja i natražno glodanje skošenja.

##### Napomena:

$D_{mks}$  kod korištenja s izmjenjivim reznim pločicama  $r = 0,4$  mm.

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

#### Tehnički opis

|  |                      |
|--|----------------------|
| Ukupna duljina $L_{ukupno}$                  | 130 mm               |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219863 (8IP; 2,2 Nm) |
| Ø drške $D_s$ h6                             | 25 mm                |
| Broj oštrica Z                               | 5                    |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice        | SO.T 0836..          |
| Ø D  | 25 mm                |
| Duljina izboja $L_1$                         | 45 mm                |
| minimalni dodirni Ø $D_{max}$                | 35,1 mm              |
| Serija                                       | Softcut®             |
| Izvedba drške                                | Weldon drška         |
| Kut ukošenja odostraga                       | 45 stupanj           |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj                |
| Podjela oštrica     | nejednako                 |
| Unutarnje hlađenje  | da                        |
| Izmjena alata       | PowerCard                 |
| Vrsta proizvoda     | Glodača glava za skošenja |

---

**Pribor**

|   |            |
|---|------------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni                   | 219863     |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP    | 674252 8IP |