

**HOLEX****Brusni čep (A) zrno 60 srednje grubo, Ø čepa×širina čepa: 30X30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553710 30X30
GTIN	4045197240323
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

**Brusni čep se učvršćuje istežanjem gumenog tijela kod velikog broja okretaja.** Čep se može koristiti u punoj širini, ne proklizuje i brzo i jednostavno se izmjenjuje (navrtanje / odvrtanje u smjeru raspora). Kompatibilne samo s nosačem brusne čahure.

Od nelomljivog materijala, uvezanog sintetičkom smolom s dugim vijekom trajanja i dobrim prijanjanjem zrna. Nije primjereno za primjenu s rashladnim mazivom.

**Normalan korund (A).****Upotreba:**

Brusni čepovi pretežno se koriste za radove površinskog brušenja, s velikim volumenom odrezivanja – također na rubovima.

**Odgovara:**

Nosač brusnih čepova br. 553600.

**Tehnički opis**

Širina čahura	30 mm
Ø tuljka	30 mm
Granulacija	60

Stupanj finoće	srednje grubo
Sredstvo za brušenje	Normalan korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Oblik čahura	cilindrično
Vrsta proizvoda	Brusna čahura

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
suho	prikladno		

### Pribor

Perforirani brusni čepovi, Ø držača 6 mm Ø glavexduljina glave 30X30 mm

553600 30X30