

**Produžetak, Unutarnji i vanjski □: 2,4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	149400 2,4
GTIN	4045197857231
Razred artikla	12L

**Opis****Izvedba:**

Kaljen i poniklan. Vanjski i unutarnji četverokut jednake veličine.

**Upotreba:**

Za produljenje kratkih ureznika (npr. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), ručnih razvrtača i drugih alata s četverokutnom drškom.

**Napomena:**

Produžetci za strojne ureznike s drškom, npr. prema DIN 371 / 374 / 376, vidi **br. 338400**.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina	70 mm
Ø D	6 mm
Unutarnji i vanjski □	2,4 mm
Standard	DIN 377
Vrsta proizvoda	Produžetak