

**Produžetak, Unutarnji i vanjski □: 3,4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	149400 3,4
GTIN	4045197857262
Razred artikla	12L

**Opis****Izvedba:**

Kaljen i poniklan. Vanjski i unutarnji četverokut jednake veličine.

**Upotreba:**

Za produljenje kratkih ureznika (npr. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), ručnih razvrtača i drugih alata s četverokutnom drškom.

**Napomena:**

Produžetci za strojne ureznike s drškom, npr. prema DIN 371 / 374 / 376, vidi **br. 338400**.

**Tehnički opis**

Ø D	8 mm
za metrički ureznik DIN 352	M4
Unutarnji i vanjski □	3,4 mm
Ukupna duljina	95 mm
Standard	DIN 377
Vrsta proizvoda	Produžetak