

**Produžetak, Unutarnji i vanjski □: 14,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	149400 14,5
GTIN	4045197857392
Razred artikla	12L

Opis**Izvedba:**

Kaljen i poniklan. Vanjski i unutarnji četverokut jednake veličine.

Upotreba:

Za produljenje kratkih ureznika (npr. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), ručnih razvrtača i drugih alata s četverokutnom drškom.

Napomena:

Produžetci za strojne ureznike s drškom, npr. prema DIN 371 / 374 / 376, vidi **br. 338400**.

Tehnički opis

Unutarnji i vanjski □	14,5 mm
za metrički ureznik DIN 352	M22 – M24
Ø D	29 mm
Ukupna duljina	175 mm
Standard	DIN 377
Vrsta proizvoda	Produžetak