

**HOLEX****Brusni čep (ZA) zrno 80 srednje, Ø čepaxširina čepa: 30X30mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 553780 30X30  |
| GTIN           | 4045197240521 |
| Razred artikla | 52E           |

**Opis****Izvedba:**

**Brusni čep se učvršćuje istezanjem gumenog tijela kod velikog broja okretaja.** Čep se može koristiti u punoj širini, ne proklizuje i brzo i jednostavno se izmjenjuje (navrtanje / odvrtanje u smjeru raspora). Kompatibilne samo s nosačem brusne čahure.

Od nelomljivog materijala, uvezanog sintetičkom smolom s dugim vijekom trajanja i dobrim prijanjanjem zrna. Nije primjereno za primjenu s rashladnim mazivom.

**cirkon-korund (ZA).**

**Upotreba:**

Brusni čepovi pretežno se koriste za radove površinskog brušenja, s velikim volumenom odrezivanja – također na rubovima.

**Odgovara:**

Nosač brusnih čepova br. 553600.

**Tehnički opis**

|                |         |
|----------------|---------|
| Granulacija    | 80      |
| Ø tuljka       | 30 mm   |
| Širina čahura  | 30 mm   |
| Stupanj finoće | srednje |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Sredstvo za brušenje           | Cirkon-korund |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA            |
| Oblik čahura                   | cilindrično   |
| Vrsta proizvoda                | Brusna čahura |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg                    | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| INOX                           | prikladno                          |                |         |
| Ti                             | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| GG(G)                          | prikladno                          |                |         |
| suho                           | prikladno                          |                |         |

### Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| Perforirani brusni čepovi, Ø držača 6 mm Ø glavexduljina glave 30X30 mm | 553600 30X30 |
|---|--------------|