



Rezna ploča Basic* 2 u 1, Ø ploče: 230mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	563600 230
GTIN	9003172410043
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

Univerzalne ploče za rezanje profila, cijevi itd. **Specifikacija A30BF; 2 u 1.**

Tehnički opis

Širina vodilice	2 mm
maksimalan broj okretaja	6600 min ⁻¹
Opis oblika	ravno
Ø bušenja	22,23 mm
Specifikacija	A30BF
Ø ploče	230 mm
za debljinu materijala	6 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %

preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	Čelik
optimalno za materijal	čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		