


HOLEX**Brusni valjak cilindričan (A) zrno 80 srednje, Ø brusnog valjka x duljina brusnog valjka: 6X38mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553880 6X38
GTIN	4045197524522
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Brusni valjci sastoje se od namotanog brusnog materijala **normalni korund (A)**.
Cilindrični oblik.

Odgovara:

Nosač brusnih valjaka br. 553835.

Odgovara:

Nosač Ø prihvata x ukupna duljina: 3x63

Tehnički opis

Brusni valjci Ø	6 mm
Brusni valjci, duljina	38 mm
maksimalan broj okretaja	26000 min ⁻¹
Granulacija	80
Stupanj finoće	srednje
Sredstvo za brušenje	Normalan korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Oblik brusnih valjaka	cilindrično
Vrsta proizvoda	Klizni kotur

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

Pribor

Nosač brusnog valjka, drška Ø 6 mm Ø prihvat x ukupna duljina 3X63 mm

553835 3X63