

Držač za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 25/11 mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250612 25/11
GTIN	4045197861726
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	29 mm
Funkcionalna širina L ₄	12 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Koljenasta poluga	259015 7
Garnitura opruga	259044 4
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Podložna pločica	259031 7
Vijak koljenaste poluge	259018 6
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	PDNNR/L 2525M11
Veličina drške	25 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	63 stupanj

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Set opruga 10-dijelni tip 4	259044 4
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2,5 mm	674242 2,5
Set probijača 10-dijelni tip 3	259047 3
Podložna pločica tip 7	259031 7
Koljenasta poluga tip 7	259015 7
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500