

Garant**Držać za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 25/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250612 25/15
GTIN	4045197861740
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura opruga	259044 2
Duljina glave L ₁	37 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Funkcionalna širina L ₄	12 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 7
Veličina pločice	15 mm
Veličina drške	25 mm
Koljenasta poluga	259015 8
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Garnitura zatika za opruge	259047 2
ISO kod držača	PDNNR/L 2525M15
Podložna pločica	259031 28
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	63 stupanj

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set opruga10-dijelni tip 2	259044 2
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Koljenasta poluga tip 8	259015 8
Set probijača10-dijelni tip 2	259047 2
Vijak koljenaste poluge tip 7	259018 7
Podložna pločica tip 28	259031 28
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500