



Rezna ploča Basic* EKSTRA TANKA, Ø ploče: 125mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	563650 125
GTIN	9003172409733
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

Univerzalne ploče za povremeno rezanje profila, cijevi itd.

Specifikacija:

A60BF.

Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
Opis oblika	ravno
maksimalan broj okretaja	12200 min ⁻¹
Širina vodilice	1 mm
Specifikacija	A60BF
Ø ploče	125 mm
za debljinu materijala	3 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	Čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		