


**VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø e8 DC: 6 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	201304 6
GTIN	4045197862594
Razred artikla	12X

**Opis**
**Izvedba:**

Dimenzije slične **DIN 6527**.

Unutarnje hlađenje: ne

Tolerancija nazivnog Ø: e8

Broj zubi Z: 2

Kut spirale: 30 stupanj

Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Drška: DIN 6535 HE s h6

Broj zubi Z: 2

Duljina rezne oštrice L<sub>s</sub>: 10 mm

Ukupna duljina L: 54 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 6 mm

Oblik drške: HB

Duljina skošenja pod 45°: 0,2 mm

**Tehnički opis**

Tolerancija nazivnog Ø	e8
Drška	DIN 6535 HE s h6
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Oblik drške	HB
Broj zubi Z	2
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	10 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm

Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Ø drške $D_s$	6 mm
Ø reza $D_c$	6 mm
Ukupna duljina L	54 mm
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,3×D kod trimanja
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala