


VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø e8 DC: 18 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	201304 18
GTIN	4045197862679
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:

Dimenzije slične **DIN 6527**.

Unutarnje hlađenje: ne

Tolerancija nazivnog Ø: e8

Broj zubi Z: 2

Kut spirale: 30 stupanj

Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Drška: DIN 6535 HE s h6

Broj zubi Z: 2

Duljina rezne oštrice L_s : 24 mm

Ukupna duljina L: 84 mm

Ø drške D_s : 18 mm

Oblik drške: HB

Duljina skošenja pod 45°: 0,4 mm

Tehnički opis

Oblik drške	HB
Duljina rezne oštrice L_s	24 mm
Drška	DIN 6535 HE s h6
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Ukupna duljina L	84 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,15 mm
Ø reza D_c	18 mm

Broj zubi Z	2
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Duljina skošenja pod 45°	0,4 mm
\varnothing drške D_s	18 mm
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,3 \times D$ kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala