


**VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø e8 DC: 14 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202298 14
GTIN	4045197866714
Razred artikla	12X

**Opis**
**Izvedba:**

Dimenzije slične **DIN 6527**.

Unutarnje hlađenje: ne

Tolerancija nazivnog Ø: e8

Broj zubi Z: 3

Kut spirale: 45 stupanj

Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Drška: DIN 6535 HB s h6

Broj zubi Z: 3

Duljina rezne oštrice L<sub>s</sub>: 18 mm

Ukupna duljina L: 75 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 14 mm

Oblik drške: HB

Duljina skošenja pod 45°: 0,3 mm

**Tehnički opis**

Posmak f <sub>z</sub> za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,3 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Ukupna duljina L	75 mm
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Ø drške D <sub>s</sub>	14 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	18 mm

Oblik drške	HB
Broj zubi Z	3
Ø reza D <sub>c</sub>	14 mm
Drška	DIN 6535 HB s h6
Posmak f <sub>z</sub> za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata a <sub>e</sub> kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata a <sub>e</sub> kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala