


**VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø e8 DC: 10mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202299 10
GTIN	4045197866783
Razred artikla	12X

**Opis**
**Izvedba:**

 Dimenzije slične **DIN 6527**.

**Tehnički opis**

Broj zubi Z	3
Ø reza $D_c$	10 mm
Oblik drške	HB
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Duljina skošenja pod $45^\circ$	0,3 mm
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	22 mm
Ø drške $D_s$	10 mm
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Ukupna duljina L	72 mm
Drška	DIN 6535 HB s h6
Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	$0,5 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	140 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	100 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	K
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		

