

Garant**LOEU 130708 TR-M, HB7525, tip: ST900**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215131 ST900
GTIN	4045197866844
Razred artikla	21A

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 10$ mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: LOEU 130708 TR-M

Tip: ST900

Kutni radijus: 0,8 mm

Posmak f_z : 0,2 mm

Tehnički opis

Tip	ST900
Posmak f_z	0,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	LOEU 130708 TR-M
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7525
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	255 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	190 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	90 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		