

**Garant****LOEU 130708 R-L, HB7940, tip: TI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215142 TI
GTIN	4045197867001
Razred artikla	21A

**Opis****Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 8$  mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: LOEU 130708 R-L

Tip: Ti

Kutni radijus: 0,8 mm

Posmak  $f_z$ : 0,12 mm**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	LOEU 130708 R-L
Posmak $f_z$	0,12 mm
Tip	Ti
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7940
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	105 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		