

Garant

Izmjenjiva glava konkavna za čeono ubodno tokarenje, desno, Ø područje utora D1 / D2: 53/76mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273828 53/76
GTIN	4045197867780
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Iznimno kruti spoj i precizno stezanje s pomoću nazubljene kontaktne površine između nosača oštrice i steznog držača.

Upotreba:

U kombinaciji sa steznim držačima br. 273800 do 273811.

Zamjenski dio:

Stezni vijak br. 279815 9.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. utor / D_2 = maksimalni Ø za 1. utor.

Ovisno o stezanju i tehnološkoj vrijednosti materijala smanjiti za 30 – 50%.

Maksimalni posmak 0,025 mm.

Širina utora w: 3 mm

maksimalna dubina reza t_{maks} : 18 mm

Tehnički opis

minimalni 1. utor $\varnothing D_1$	53 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	18 mm
maksimalni 1. utor $\varnothing D_2$	76 mm
Primjena	desno
Širina utora w	3 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Pribor

Pritezni vijak tip 9	279815 9
Pritezni vijak	279910