

Garant**Izmjenjiva glava konkavna za čeono ubodno tokarenje, lijevi, Ø područje utora D1 / D2: 140/230mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273829 140/230
GTIN	4045197867940
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Iznimno kruti spoj i precizno stezanje s pomoću nazubljene kontaktne površine između nosača oštrice i steznog držača.

Upotreba:

U kombinaciji sa steznim držačima br. 273800 do 273811.

Zamjenski dio:

Stezni vijak br. 279815 9.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. utor / D_2 = maksimalni Ø za 1. utor.

Ovisno o stezanju i tehnološkoj vrijednosti materijala smanjiti za 30 – 50%.

Maksimalni posmak 0,025 mm.

Širina utora w: 3 mm

maksimalna dubina reza t_{maks} : 18 mm

Tehnički opis

minimalni 1. utor $\varnothing D_1$	140 mm
maksimalni 1. utor $\varnothing D_2$	230 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	18 mm
Primjena	lijevi
Širina utora w	3 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Pribor

Pritezni vijak tip 9	279815 9
Pritezni vijak	279910