

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
25/16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251724 25/16
GTIN	4045197867995
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Stezna visina L_2	24 mm
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Stezna vilica	259038 4
Vijak s podloškom	259025 3
Ukupna duljina L	200 mm
Podložna pločica	259031 39
Vijak za vilicu	259021 4
ISO kod držača	A25R MVUNR/L 16
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	32 mm
Veličina pločice	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
Ø drške D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Stezna vilica tip 4	259038 4
Vijak za podložnu pločicu tip 3	259025 3
Vijak za steznu vilicu tip 4	259021 4
Podložna pločica tip 39	259031 39
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500