

Garant

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
32/16mm**


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251724 32/16
GTIN	4045197868206
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Vijak s podloškom	259025 3
Vijak za vilicu	259021 4
Kut rezne oštice κ	93 stupanj
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	40 mm
Veličina pločice	16 mm
Podložna pločica	259031 39
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
Stezna visina L_2	31 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Stezna vilica	259038 4
ISO kod držača	A32S MVUNR/L 16
Ø drške D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 3	259025 3
Stezna vilica tip 4	259038 4
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Vijak za steznu vilicu tip 4	259021 4
Podložna pločica tip 39	259031 39
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500