

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
32/22mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251416 32/22
GTIN	4045197868299
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Podložna pločica	259031 10
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	40 mm
ISO kod držača	A32S PTFNR/L 22
Koljenasta poluga	259015 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TN.. 2204..
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Ukupna duljina L	250 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Garnitura opruga	259044 2
Veličina pločice	22 mm
Stezna visina L_2	31 mm
Ø drške D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno

Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Podložna pločica tip 10	259031 10
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500