

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
40/22mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 251417 40/22  |
| GTIN           | 4045197868329 |
| Razred artikla | 21T           |

**Tehnički opis**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Vijak koljenaste poluge               | 259018 2        |
| ISO kod držača                        | A40T PTFNR/L 22 |
| Kut rezne oštrice $\kappa$            | 90 stupanj      |
| Koljenasta poluga                     | 259015 2        |
| Udaljenost vrha od osi                | 27 mm           |
| Ukupna duljina L                      | 300 mm          |
| Garnitura opruga                      | 259044 2        |
| Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$     | 50 mm           |
| Stezna visina $L_2$                   | 38,5 mm         |
| Veličina pločice                      | 22 mm           |
| Podložna pločica                      | 259031 10       |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TN.. 2204..     |
| Garnitura zatika za opruge            | 259047 2        |
| Ø drške $D_s$                         | 40 mm           |
| Standard                              | DIN 8024        |
| Primjena                              | lijevi          |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Unutarnja dubina tokarenja do | 3xD                          |
| Unutarnje hlađenje            | da                           |
| Primjena                      | Uzdužno tokarenje, unutarnje |
| Vrsta proizvoda               | Držać za unutarnje tokarenje |

## Pribor

|  |            |
|--|------------|
| Set probijača 10-dijelni tip 2   | 259047 2   |
| Set opruga 10-dijelni tip 2  | 259044 2   |
| Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm                                      | 674242 3   |
| Koljenasta poluga tip 2  | 259015 2   |
| Vijak koljenaste poluge tip 6  | 259018 6   |
| Podložna pločica tip 10  | 259031 10  |
| Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica<br>maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |