

HOLEX**Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm srednje tvrdo, Vanjski Ø: 50Mmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553920 50M
GTIN	4045197331007
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Optimalna kombinacija prihvatnih tanjura i brusnih diskova pomoću brzosteznih sistema (unutarnji navoj). Jednostavna, brza izmjena diska rukom, također nakon teške obrade.

Gumeni prihvatni tanjur **Ø drške 6 mm**. Za prihvat brusnih diskova s **brzosteznim metalnim mehanizmom prijvata**.

Upotreba:

Za učinkovito brušenje malih površina, također kod promjenjivih kontura u alatničarstvu, kaluparstvu i modelarstvu, strojarstvu, u proizvodnji uređaja i izradi spremnika.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	30000 min ⁻¹
Stupanj tvrdoće	srednje tvrdo
Vanjski Ø	50 mm
Ø drške	6 mm
Vrsta proizvoda	Potporni tanjur

