

Garant**Hidraulička stezna glava, uska, HSK-A 63 A = 120, Stezni Ø D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 307533 16 |
| GTIN | 4045197868848 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

- Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°).
- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Moguće aksijalno namještanje duljine.
- Drške tvrdo zavijčane.
- Moguća primjena redukcijskih čahura.

Prednost:

- Postojanost na temperaturu zahvaljujući u cijelosti zatvorenom sustavu tj. nema lemljenih stlačenih komora.
- Idealne karakteristike prigušenja.
- Visokoprenosivi okretni momenti, koji omogućuju sigurnost procesa.

Upotreba:

Primjena u izradi alata i kalupa.
Tamo gdje se traži redukcija tijela držača.
Za bušenje, razvrtnje i glodanje.
Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dio isporuke:

Uključuje 6-kutni ključ s poprečnom rukom.

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. art. 302135 – 302165.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|-------|
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 16 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Vanjski Ø D | 50 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm |
| L ₂ | 71,5 mm |
| Ø D ₃ | 31,5 mm |
| Prihvat | HSK-A 63 A = 120 |
| Norma prihvata | ISO 12164-1 |
| Norma prihvata | DIN 69893 |
| Oblik | A |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm |
| Strategija rezanja | HSC |
| Strategija rezanja | HPC |
| Balluffchip rupe | da |
| Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |