

Garant

HiRunER precizna stezna glava za ER čahure, BT 30 A = 60, za veličinu ER čahura: 16



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302839 16
GTIN	4045197870018
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad su sve drške tvrdo tokarene. Uključujući Balluffchip provrt, visokoučinkovitu steznu maticu (do 25000 min⁻¹).

Prednost:

- **Izvrсна kružnost vrtnje u sustavu (glava + stezna čahura + stezna matica), rotacija 3 μm sa steznim čahurama od 2 μm, rotacija 6 μm sa steznim čahurama od 5 μm.**
- **Izrazito velike sile stezanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).**
- **Antivibracijski učinak ostvaren 2-dijelnom steznom maticom.**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje **preciznu steznu maticu**.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806,
ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835,
ER čahura br. 308881 – 309434,
ER čahura Fahrion br. 308901 - 309434,
ER ključ br. 309748; 309749; 309757; 309758.

Napomena:

- **Steže samo nazivni Ø do Ø drške tolerancije h 10.**
- **Stezna matica ne u kombinaciji s brtvom.**
- **Upotrebljava se samo u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**

ER ključ br. 309748, br. 309749: 16

Stezni raspon: 0,5 - 10 mm

Vanjski Ø D: 34 mm

Rezervna ER matica br. 309617: 16

Tehnički opis

Rezervna ER matica br. 309617	16
Vanjski Ø D	34 mm
za ER stezna kliješta	16
Stezni raspon	0,5 - 10 mm
ER ključ br. 309748, br. 309749	16
Prihvat	BT 30 A = 60
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308901 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308906 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308901 2,5
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308780 30
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308901 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308906 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308901 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308901 3

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309425 4,5
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308785 30
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308906 4
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309012
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308901 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308906 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308906 3
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5
Garnitura ER čahura od 6 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm s brtvom	309014
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308901 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308901 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308906 7
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 30	308610 30
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308901 1,5
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308765 30
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308906 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308901 1
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308901 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308906 8
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308760 30
HiRunER stezni ključ tip 16	309748 16
HiRunER stezni ključ za momentne ključeve tip 16	309749 16