



Lepezasta brusna ploča (Spezial ZA) tanjur od staklene tkanine konusni, Ø 125 mm, granulacija: 80



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	565570 80
GTIN	9003171602449
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

Lepezasti brusni disk s visokim i agresivnim reznim svojstvima uz dugački vijek trajanja. **Specijalni cirkon-korund (ZA)** sa slojem za hlađenje na **tkanini od pamuka**. Disk od staklenih vlakana. **Za sve materijale. Vrlo velika gustoća prevlake.**

Lepezasta brusna ploča s **cirkonskim korundom (ZA)** i rashladnom prevlakom na **pamučnoj tkanini**. Disk od staklenih vlakana. **Za sve materijale. Velika gustoća oblaganja.**

maksimalna brzina obujma: 80 m/s

Opis oblika: ukošeni

Ø bušenja: 22,23 mm

Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
Granulacija	80
Opis oblika	ukošeni
Ø ploče	125 mm

Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk