

**3M Roloc™****Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm tvrdo, Vanjski Ø: 75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554089 75
GTIN	4046719810611
Razred artikla	53M

**Opis****Izvedba:**

Za prihvat brusnih diskova s **brzosteznim vanjskim navojem (Roloc™, Combidisc®)**. Gumeni tanjur s integriranim **prihvatom od 1/4 cola i drškom od 6 mm**. Montaža na M14 vratilo s adapterom br. 554081.

Roloc™ sistem brze izmjene omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata jednim „okretom ruke“ u najkraćem roku.

**Upotreba:**

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

**Napomena:**

Odgovarajuću kutnu brusilicu možete pronaći pod br. 079325.

**Tehnički opis**

maksimalan broj okretaja	20000 min <sup>-1</sup>
Vanjski Ø	75 mm
Ø drške	6 mm
Prihvat na strani alata	Brzostezni sustav vanjski navoj

Prihvat na strani stroja	Ø drške 6 mm
prikladno za sustav za brzu zamjenu	Roloc™
Vrsta proizvoda	Potporni tanjur