



## Roto glodalo Ozubljenje INOX – grubo, HM, tip: A0820



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 547200 A0820  |
| GTIN           | 4007220952245 |
| Razred artikla | 55F           |

### Opis

#### Izvedba:

**Inovativna geometrija ozubljenja** omogućava **vrlo veliku učinkovitost odrezivanja** s istovremenim **tihim radom i jednostavnim vođenjem**. Izvanredno oblikovanje odvojenih čestica i kvalitete površina, nisko toplinsko opterećenje materijala (bez promjene boje materijala). Ø drške 6mm.

#### Upotreba:

Optimirano za obradu **austenitnog čelika otpornog na hrđu i kiseline**, mekane legure titana i metale koji ne sadrže željezo.

### Tehnički opis

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Oblik                     | A0820        |
| Opis oblika               | Cilindar     |
| Stupanj finoće ozubljenja | grubo        |
| Ø glave                   | 8 mm         |
| Ukupna duljina            | 60 mm        |
| Kratka oznaka ozubljenja  | INOX         |
| Ø drške                   | 6 mm         |
| Duljina glave             | 20 mm        |
| Rezni materijal           | HM           |
| Vrsta proizvoda           | Roto-glodalo |

**Podaci korisnika**

|             | <b>Prikladno za</b>                | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kod</b> |
|-------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Aluminij Mg | prikladno samo u posebnim uvjetima |                      |                |
| INOX        | prikladno                          |                      |                |
| Ti          | prikladno samo u posebnim uvjetima |                      |                |
| CuZn        | prikladno samo u posebnim uvjetima |                      |                |