


**HOLEX****Lepezasti brusni valjak (A), Zrno 40, Ø glavexširina glave: 60X30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554095 60X30
GTIN	4045197436856
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata.  
Brusne lamele prevučene **normalnim korundom (A)**.

**Upotreba:**

Pretežno za radove finog brušenja i poliranja na većim polumjerima u alatničarstvu i kaluparstvu, u proizvodnji spremnika i strojeva. Brusne lamele prilagođavaju se konturama obratka.

**Tehnički opis**

preporučeni broj okretaja	8000 min <sup>-1</sup>
Granulacija	40
maksimalan broj okretaja	12700 min <sup>-1</sup>
Širina glave	30 mm
Ø drške	6 mm
Ø glave	60 mm

Sredstvo za brušenje	Korund brusno zрно (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Atribut imena proizvoda	Zrno 40
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
suho	prikladno		