

**Roto glodalo Ozubljenje INOX – grubo, HM, tip: F0820****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	547200 F0820
GTIN	4007220952344
Razred artikla	55F

**Opis****Izvedba:**

**Inovativna geometrija ozubljenja** omogućava **vrlo veliku učinkovitost odrezivanja** s istovremenim **tihim radom i jednostavnim vođenjem**. Izvanredno oblikovanje odvojenih čestica i kvalitete površina, nisko toplinsko opterećenje materijala (bez promjene boje materijala). Ø drške 6mm.

**Upotreba:**

Optimirano za obradu **austenitnog čelika otpornog na hrđu i kiseline**, mekane legure titana i metale koji ne sadrže željezo.

**Tehnički opis**

Kratka oznaka ozubljenja	INOX
Opis oblika	Luk
Ø glave	8 mm
Ukupna duljina	60 mm
Stupanj finoće ozubljenja	grubo
Oblik	F0820
Ø drške	6 mm
Duljina glave	20 mm
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		