

Garniture loših kontrolnih prstena s navojem, sadržaj garniture: M3-M12**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	486065 M3-M12
GTIN	4045197329615
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Za metrički ISO fini navoj prema DIN 2279–2299. Na vanjskom \varnothing s narezima za lakše držanje. Kalibri za škartnu stranu označeni crvenom bojom.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

Sadržaj:

Po 1 kontrolni navojni prsten br. 486050<HBR/>M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Dio isporuke:

Uključuje: čvrsta drvena kutija sa zaštitnom podlogom od pjenaste spužve.

Napomena:

Kalibri za fine navoje s drukčijim usponima, Whitworth, trapezne, okrugle, UNC, UNF i NPT navoje i lijeve navoje dostupni su na upit.

Tehnički opis

Sadržaj garniture	M3-M12
Standard	DIN 13
Vrsta navoja	M
Pakiranje	stabilna kutija

Kalibriranje	S14
Vrsta proizvoda	Garniture loših kontrolnih prstena s navojem

Usluge

DAkS kalibriranjeGarnitura kontrolnih matica za navoje sadržaj garniture M3-M12	020750 M3-M12
KalibriranjeGarnitura kontrolnih matica za navoje sadržaj garniture M3-M12	020740 M3-M12

Pribor

NavojiKontrolni matica - NE-IDE 6g navoji M6	486050 M6
NavojiKontrolni matica - NE-IDE 6g navoji M5	486050 M5
NavojiKontrolni matica - NE-IDE 6g navoji M12	486050 M12
NavojiKontrolni matica - NE-IDE 6g navoji M10	486050 M10
NavojiKontrolni matica - NE-IDE 6g navoji M4	486050 M4
NavojiKontrolni matica - NE-IDE 6g navoji M8	486050 M8
NavojiKontrolni matica - NE-IDE 6g navoji M3	486050 M3