

**Garant****Brusni čep fino, AR, tip: ZY2532****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 550700 ZY2532 |
| GTIN           | 4045197239372 |
| Razred artikla | 51E           |

**Opis****Izvedba:**

**GARANT/LUKAS/PFERD brusni čepovi** (OSA-certifikat i ispitani prema EN 12 413) posebno su usklađeni s navedenim primjenama i potencijalno širokim spektrom primjene glede stupnja tvrdoće, veziva, vrste i veličina zrna. Minimalno odstupanje osigurava rad bez vibracija pritom štiteći radnika, stroj i obradak. GARANT brusni čepovi univerzalno su razvijeni za **brušenje bridova i površina**, a ističu se maksimalnim volumenima odrezivanja, povezano s duljim vijekom trajanja i ujednačenom kvalitetom površine obratka.

Keramički vezani brusni čepovi od **plemenitog korunda ružičaste boje (AR)**. Srednje tvrda izvedba.

Fina granulacija. Duljina drške 40 mm.

**Upotreba:**

Za univerzalnu obradu **nelegiranog i niskolegiranog čelika i lijevanog željeza**.

Preporučena brzina rezanja 30 – 50 m/s.

**Tehnički opis**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Duljina drške                  | 40 mm               |
| Ø glave                        | 25 mm               |
| Stupanj finoće                 | precizno            |
| Ø drške                        | 6 mm                |
| Duljina glave                  | 32 mm               |
| Sredstvo za brušenje           | Normalan korund (A) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A                   |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Atribut imena proizvoda | AR           |
| Vrsta proizvoda         | Brusni zatic |